Ficha Técnica

Nagel-Fix, sin clavos

Referencia: 2222809



Sin clavo, para el equipamiento posterior de clavos de acero de 3 mm o de 3,5 mm de Ø para la fijación de conductores en rozas para 1 ó 2 conductores NYM 3 x 1,5/2,5 mm² o 1 ó 2 conductores NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

HALOGEN FREE

PP Polipropileno

Datos maestros


Referencia	2222809
Tipo	1996 O
Denominación 1	Grapa
Denominación 2	sin clavos
Fabricante	OBO
Dimensión	34x25mm
Color	Transparente
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,053 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0029 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Nagel-Fix, sin clavos

Referencia: 2222809

Dimensiones





Datos técnicos

Abrazadera doble	sí
Ejecución	Rectangular (para conductor plano)
para diámetro de clavo	3,0 - 3,5
endurecido	no
Libre de halógenos	sí
Con clavo	no
Diámetro de clavo	3 mm
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no