

Ficha Técnica

Taco de impacto con rosca M6

Referencia: 2350807



Con rosca M6.
Clavo de rosca: acero bonificado, galvanizado, pasivado transparente.



PA

Poliamida

Datos maestros

Referencia	2350807
Tipo	910 SDM M6
Denominación 1	Taco de percusión
Denominación 2	con rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensión	M6/6x40mm
Color	Gris claro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,48 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones

Longitud	40 mm
----------	-------

Ficha Técnica

Taco de impacto con rosca M6

Referencia: 2350807



Datos técnicos

Rosca de conexión	6
Fuerza de extracción	260 N
Profundidad del agujero	50 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Con tornillos	sí
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Sin