


Ficha Técnica

Cintas plásticas anticorrosivas

Referencia: 2360055




- Para la envoltura de conexiones sobre el suelo y subterráneas
- Anchura: 50 mm o 100 mm, espesor: aprox. 1,1 mm
- A base de vellón de fibras sintéticas recubierto de petrolato
- Procesable en frío

PETR Petrolato

Datos maestros

Referencia	2360055
Tipo	356 50
Denominación 1	Cintas anticorrosivas
Denominación 2	plástico
Fabricante	OBO
Dimensión	50mm
Color	marrón
Material	Petrolato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	59 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	10.000 mm
Longitud	10 m
Ancho	50 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Cinta anticorrosiva 50 mm
Conforme a ROHS	sí