

Ficha Técnica

Taco OBO G

Referencia: 3100154



Acero endurecido, galvanizado
con rosca M6 x 8 mm.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3100154
Tipo	903 15 G
Denominación 1	Clavo OBO
Denominación 2	taco de percusión
Fabricante	OBO
Dimensión	M6, L15mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,33 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Taco OBO G

Referencia: 3100154



Dimensiones



Longitud	23 mm
Medida d mín.	4 mm
G	M6 mm
Medida L	23 mm

Datos técnicos

endurecido	sí
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	8 mm
Conforme a ROHS	sí
Longitud del vástago	15
A prueba de impactos	no