

Ficha Técnica

Taco roscado con rosca M6

Referencia: 3133028



- con vástago de tirafondos y rosca M6.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3133028
Tipo	985 M6 25
Denominación 1	Tirafondo de cabeza roscada
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x25mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,412 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0101 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	25 mm
Medida D	4,3 mm
G	M6 mm
Medida L	35 mm
Medida L1	25 mm

Ficha Técnica

Taco roscado con rosca M6

Referencia: 3133028



Datos técnicos

endurecido	no
Forma de la cabeza	Rosca externa
Conforme a ROHS	sí
Diámetro del vástago	4,3 mm
Sistema roscado	Otros
De doble vía	no