


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal DIN 933 A5

Referencia: 3156054



Tomillo de cabeza hexagonal M8x20



A5

Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	3156054
Tipo	HHS M8x20 A5
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x20mm
Material	Acero inoxidable
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,23 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,059 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal DIN 933 A5

Referencia: 3156054



Dimensiones



Longitud	20 mm
Medida d	8 mm
Medida L	20 mm

Datos técnicos

Rosca	M8
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	20 mm
Forma de la cabeza	Hexagonal (hexagonal)
Con brida	no
Con tuerca	no
Con arandela	no
Ancho de llave	13
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no