Ficha Técnica

Arandela ISO 7093

Referencia: 3402215



Arandela con diámetro exterior grande para aplicaciones universales.

CE

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3402215
Tipo	WS M8 D28 G
Denominación 1	Arandela
Fabricante	OBO
Dimensión	M8
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,034 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Espesor de chapa	0,1 in
Medida D	1,1 in
Medida d	0,33 in
Medida d	8,5 mm
Medida d mín.	28 mm
Medida h	2,5 mm

Ficha Técnica

Arandela ISO 7093

Referencia: 3402215

Datos técnicos

Rosca	M8
Diámetro interno	8,5 mm
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Conforme a ROHS	sí
Forma del orificio	redondo