Ficha Técnica

Basculante de carga pesada

Referencia: 3482030

1 Arandela y 1 tuerca hexagonal, con ganchos para techo.
Atención: Para suspensiones de lámparas el índice de seguridad se deberá multiplicar por 5.

CE

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3482030
Tipo	454 M6x100 G
Denominación 1	Basculante
Denominación 2	con gancho de techo
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x100mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1446 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Basculante de carga pesada

Referencia: 3482030

Dimensiones



Longitud	100 mm
Medida L	100 mm

Datos técnicos

Versión	Con ganchos
Agujero	16 mm
Diámetro del orificio mín.	16 mm
Carga de fractura	0,7 kN
Rosca	M6
Tipo de rosca	Métrico
Diámetro del gancho	16 mm
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Anillo protector para cerámica	no