

Ficha Técnica

Tomillo encartonado

Referencia: 3483239



Para la fijación de componentes en yeso o en placas de material compuesto con fibra.

Grosor mín. de las placas: 5 mm




Zn

Fundición a presión con zinc

Datos maestros

Referencia	3483239
Tipo	910 GKSM 6x25
Denominación 1	Tomillo para Pladur
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø6x25
Material	Cinc colado a presión
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,16 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,61 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	26,4 mm
Medida D	7,5 mm
Medida L	26,4 mm

Ficha Técnica

Tomillo encartonado

Referencia: 3483239



Datos técnicos

Con rosca	sí
Con tornillos	no
Conforme a ROHS	sí
Rango cargas admisibles zona de tensión	0,04