

Ficha Técnica

Anclajes metálicos

Referencia: 3484602



Campos de aplicación: Hormigón celular, hormigón ligero, hormigón poroso, piedra pómez, yeso, ladrillos huecos, ladrillos macizos. Insertable por impacto en hormigón poroso (hormigón celular) de menor resistencia sin necesidad de taladrar. Excelente para entornos expuestos a altas temperaturas.



Acero




Galvanizado, pasivado transparente

Datos maestros

Referencia	3484602
Tipo	MD 5 GTP
Denominación 1	Taco de expansión metálico
Fabricante	OBO
Dimensión	5x30mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	200
Cantidad	Pieza
Peso	0,19 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	30 mm
Medida D	5 mm
Medida L	30 mm

Ficha Técnica

Anclajes metálicos

Referencia: 3484602



Datos técnicos

Versión	Tacos de expansión
Profundidad del agujero	35 mm
Diámetro del orificio máx.	7 mm
Diámetro del orificio mín.	5 mm
Apropiado para la fijación con brida para cables	no
Apropiado para hormigón esponjoso	sí
Apropiado para tirafondo hexagonal	no
Tirafondos para madera	4-5
Con borde	no
Con tornillos	no
Conforme a ROHS	sí
Apropiado para material de construcción	Hormigón poroso Hormigón esponjoso Ladrillo macizo Ladrillo hueco