

Ficha Técnica

Tomillo de unión

Referencia: 3498092



Tornillo autorroscante para fijar el canal de protección contra el fuego metálico y todos los accesorios moldeados a los soportes para montaje suspendido.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498092
Tipo	PLM SF 4x8
Denominación 1	Tomillo de unión
Denominación 2	autorroscante
Fabricante	OBO
Dimensión	M4x8
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,16 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,005 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de unión

Referencia: 3498092



Dimensiones



Longitud	8 mm
----------	------

Datos técnicos

Rosca métrica	4
Largo de la rosca	8 mm
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Ranura para atornillar
Autorroscante	no
Roscado	roscado