

Ficha Técnica


Anclaje de cabeza avellanada MMS-plus F 7,5x80

Referencia: 3498160



Anclaje para el montaje directo sin tacos de hormigón fisurado y no fisurado, y muros. Con cabeza avellanada para las fijaciones universales. Unidad Torx T40.

Producto de construcción con marcado CE probado de acuerdo con EAD con Evaluación Técnica Europea (ETA) y prueba de aplicabilidad. Capacidades portantes probadas en caso de carga de fuego hasta clase de resistencia al fuego R120.



St	Acero
VZ	zincado

Datos maestros

Referencia	3498160
Tipo	MMS+ F 7.5x80
Denominación 1	Tomillo protección c/fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	7,5x80
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Anclaje de cabeza avellanada MMS-plus F 7,5x80

Referencia: 3498160



Dimensiones



Tamaño	7,5x80
Longitud	80 mm
Medida L	80 mm

Datos técnicos

Modelo de tacos / clavos / tornillos	Taco espiral
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Diámetro de rosca ST	7,5
Diámetro de la cabeza	15,5 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Torx