

Ficha Técnica

Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498922



Anclaje con perno FAZ II Plus para anclar cargas de peso medio a elevado en hormigón fisurado o no fisurado. Apto para cargas elevadas con distancias reducidas entre bordes y centros. Para clavar.

Evaluación Técnica Europea ETA-19/0520, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498922
Tipo	FAZIIPlus 10/160
Denominación 1	Anclaje con perno
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x245
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	15 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	245 mm
Medida L	245 mm

Ficha Técnica

Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498922



Datos técnicos

Versión	Para encajar
Modelo de tacos / clavos / tornillos	Tacos de expansión
Profundidad del agujero	74,5 mm
Diámetro del orificio mín.	10 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	193 mm
Espesor de apriete	160 mm
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	17
Autorizaciones disponibles	sí
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante Fijación previa Montaje con distanciadores
Sistema roscado anclaje	Hexágono exterior
Zona de sujeción máx.	180 mm
Zona de sujeción mín.	160 mm
ETA Evaluación sísmica	C1 y C2