


Ficha Técnica

Abrazadera de conexión para pica de tierra, universal A4

Referencia: 5001633



- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Apropiado para la conexión de conductores redondos de Rd 8-10 o conductores planos hasta FL 40
- Con placa intermedia
- Montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal M10 x 30 y 2 tuercas hexagonales M10



A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5001633
Tipo	2760 20 V4A
Denominación 1	Lengüeta de conexión
Denominación 2	para conductor redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Material	Acero inoxidable 1.4404
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	32,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,609 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera de conexión para pica de tierra, universal A4

Referencia: 5001633



Dimensiones



Medida A

101 mm

Datos técnicos

Forma constructiva	Abrazadera de conexión
Conexión del electrodo de tierra, diámetro	20 mm
para picas	20 mm
Apropiado para diámetro de conductor redondo máx.	10 mm
Apropiado para diámetro de conductor redondo mín.	8 mm
Ancho	Rd 8-10/FL40 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no
Zona de sujeción máx.	10 mm
Zona de sujeción mín.	8 mm