

Ficha Técnica

Borne de puesta a tierra adaptable para aceros de armadura

Referencia: 5014468



- Para aceros de armadura de 8-14 mm de diámetro y FL 30 x 5
- Sencillo montaje por medio de un agujero alargado abierto
- Posibilidad de engancharlo lateralmente



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5014468
Tipo	1814 FT
Denominación 1	Borne de conexión
Denominación 2	para armaduras 8-14mm
Fabricante	OBO
Dimensión	50x40x70
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	19,87 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5934 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Borne de puesta a tierra adaptable para aceros de armadura

Referencia: 5014468



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Unión
Conducción de corriente de rayo	N/50 kA
Apropiado para conexión	Otros
Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s;≤300 °C)	7,3 kA
Ancho	FL30x5 x Rd8-14 mm
Conforme a ROHS	sí