


Ficha Técnica

Borne de conexión a tierra para conductores redondos y planos FT

Referencia: 5043018



- Para conductores redondos y conductores planos
- Ancho: conductor de 50 mm² x máx. FL 40
- Rd 8 x máx. FL 40
- Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 20 (F)



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	5043018
Tipo	937 50
Denominación 1	Borne de conexión a tierra
Denominación 2	para conductores RD/FL
Fabricante	OBO
Dimensión	60mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	11,75 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2664 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Borne de conexión a tierra para conductores redondos y planos FT
Referencia: 5043018



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para	Conductor redondo*
Conforme a ROHS	sí