

# Ficha Técnica

## Cierre para abrazadera de puesta a tierra con fleje

Referencia: 5057930



- Conexión: máx. 2 cables 2,5-25 mm²
- Se pueden conectar conductores redondos de Rd 8



A2 Acero inoxidable

| Datos maestros                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 5057930                       |
| Tipo                               | 927 SCH-K-VA                  |
| Denominación 1                     | Cierre separado para abrazad. |
| Denominación 2                     | de puesta a tierra con fleje  |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | 1/4"                          |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301       |
| Unidad VK más pequeña              | 20                            |
| Cantidad                           | Pieza                         |
| Peso                               | 4,7 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                    |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4069 kg CO2e / 1 Unidad     |


# Ficha Técnica

Cierre para abrazadera de puesta a tierra con fleje

Referencia: 5057930



## Dimensiones



## Datos técnicos

Conforme a ROHS

sí