

Ficha Técnica

Alimentación de tensión para PDP-OS, 5V

Referencia: 5080452



Alimentación eléctrica para protección enchufable de líneas de datos PDP-OS con señalización óptica y señalización a distancia.

- Alimentación de máx. 25 PDP-OS
- Adecuado para montaje en carril DIN
- Con señalización óptica y posibilidad de señalización a distancia

Aplicación: protección universal contra rayos y sobretensiones para dispositivos de transmisión de datos con tecnología MSR.



Datos maestros	
Referencia	5080452
Tipo	PDP-PS
Denominación 1	Proteccion Linea de datos ench
Denominación 2	fuelle alimentación
Fabricante	OBO
Dimensión	5V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,297 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Alimentación de tensión para PDP-OS, 5V

Referencia: 5080452



Dimensiones		
	Longitud	75 mm
	Ancho	13 mm
	Altura	98 mm
Datos técnicos		
	Sección de conexión flexible máx.	1,5 mm ²
	Sección de conexión flexible mín.	0,14 mm ²
	Sección de conexión multifilar máx.	2,5 mm ²
	Sección de conexión multifilar mín.	0,14 mm ²
	Sección de conexión rígida máx.	2,5 mm ²
	Sección de conexión rígida mín.	0,14 mm ²
	Toma a tierra a través de:	Línea de conexión
	Contacto de señalización remota	sí
	Montaje entrada/salida	Terminales con tornillos
	Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
	Conforme a ROHS	sí
	Conexión del apantallamiento	no
	Clase de protección	IP20
	Señalización en el dispositivo	Visual
	Rango de temperatura máx.	80 °C
	Rango de temperatura	-40 °C