


Ficha Técnica

Barra de separación LSA

Referencia: 5084012



Barra de separación LSA 2/10 para hasta 10 pares de hilos.



- De utilización en combinación con el elemento de protección LSA-BF-180; LSA-BF-24, LSA-B-MAG
 - Fijación en la bandeja de montaje LSA-M
 - Color: blanco
 - Las secciones se pueden fijar a presión 0,14-0,5 mm² (AWG 26-20)
- Regleta de separación LSA-Plus con posibilidad de interrumpir conexiones de forma temporal con el fin de realizar comprobaciones



Datos maestros		
Referencia	5084012	
Tipo	LSA-T-LEI	
Denominación 1	Barra de separación	
Denominación 2	10 cond. bifilares p/LSA Plus	
Fabricante	OBO	
Dimensión	40-polig	
Color	Blanco	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	5,4 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0884 kg CO2e / 1 Unidad	


Ficha Técnica

Barra de separación LSA

Referencia: 5084012



Dimensiones



Datos técnicos

Número de polos	20
Conforme a ROHS	sí