Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de pizarra

Referencia: 5202569

- Con perforación de Ø 5,5 mm
- Con pernos roscados M8 para posicionar un soporte para conductor

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5202569
Tipo	157 GB-M8
Denominación 1	Soporte conductor tejado
Denominación 2	para tejado de pizarra M8 GB
Fabricante	OBO
Dimensión	260mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2694 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	260 mm

Datos técnicos

Aplicación	Tejado de pizarra
Tipo de fijación del conductor	Otros
Modo de montaje	Atornillable
Altura de montaje	27 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Acero inoxidable (V2A)