


Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbreira, 185-260 mm, Rd 8 CU

Referencia: 5202868



- Anchura ajustable de 185-260 mm
- Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

Cu Cobre

Datos maestros

Referencia	5202868
Tipo	132 CU
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	para teja de cumbreira
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Cobre
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	13,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3935 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbre-
ra, 185-260 mm, Rd 8 CU

Referencia: 5202868



Dimensiones



Longitud	25 mm
Altura	126,4 mm

Datos técnicos

Aplicación	Cumbrera / lima tesa
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de clip
Diámetro del conductor máx.	8
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Tensable
Altura de montaje	20 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	260 mm
Rango de sujeción D mín.	185 mm
Material del soporte	Cobre
Material del soporte	Cobre