

Ficha Técnica

Soporte para conductor para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm

Referencia: 5207339



- Con rosca interna M6 u orificio pasante de Ø 5 mm
- De acero fino inoxidable (V2A)

A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	5207339
Tipo	177 20 VA M6
Denominación 1	Soporte para conductor
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	2,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0959 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductor para Rd 8 mm, paso de Ø 5 mm

Referencia: 5207339



Dimensiones



Longitud	24,2 mm
G	M6 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero con rosca M
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de clip
Rosca métrica	6
Medidas del conductor	8 mm redondo
Altura de montaje	20 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí