


Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10, CU

Referencia: 5215382



- Con perforación de Ø 5,5 mm y acanaladura
- Soporte para conductor de poliamida



Cu Cobre

Datos maestros

Referencia	5215382
Tipo	157 LK-CU
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	de longitud ajustable
Fabricante	OBO
Dimensión	210mm
Material	Cobre
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	8,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2634 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10, CU

Referencia: 5215382



Dimensiones



Longitud	212 mm
----------	--------

Datos técnicos

Aplicación	Superficie del tejado
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Atornillable
Altura de montaje	38 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Cobre