

Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejado 55 mm

Referencia: 5218314



- Adecuado para el pegado directo sobre tejados planos
- Soporte para conductor de poliamida
- Base de acero galvanizado por inmersión en caliente
- Base Ø 100 mm

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	5218314
Tipo	165 NBK 55
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Fabricante	OBO
Dimensión	55mm
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	75
Cantidad	Pieza
Peso	13,54 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3801 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejado 55 mm


Referencia: 5218314



Dimensiones



Longitud	100 mm
Medida H	55 mm



Datos técnicos

Aplicación	Tejado plano
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Adhesivo
Altura de montaje	55 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Acero, galvanizado por inmersión en caliente