

Ficha Técnica

Adaptador de bandeja de rejilla para soporte de techo

Referencia: 5218886



- Adaptador para bandejas de rejilla tipo GR-Magic® con anchura de rejilla de 50 mm o 20 mm
- para fijación en tipo 165 MBG 8-10 y UniBase
- de polipropileno, negro, resistente a los rayos UV y a la intemperie
- montaje sin herramientas



PP Polipropileno

Datos maestros	
Referencia	5218886
Tipo	165 MBG HGRM
Denominación 1	Adaptador bandejas de rejilla
Denominación 2	Para montaje sobre 165 MBG
Fabricante	OBO
Dimensión	3,9-4,8
Color	Negro
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,34 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0505 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Adaptador de bandeja de rejilla para soporte de techo


Referencia: 5218886



Dimensiones



Longitud	63 mm
Ancho	60,3 mm
Altura	22,3 mm



Datos técnicos

Diámetro del conductor máx.	8
Diámetro del conductor mín.	8
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Plástico