

Ficha Técnica

Soporte para conductor en tejado plano, con soporte elevado para conductor

Referencia: 5218977



- Peso del relleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
- Con soporte para conductor tipo 168 DIN-K
- Soporte para conductor de cinc colado a presión electrogalvanizado
- Envoltura de polietileno negro

Datos maestros

Referencia	5218977
Tipo	165 KRB SO
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Unidad VK más pequeña	9
Cantidad	Pieza
Peso	120 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8018 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductor en tejado plano, con soporte elevado para conductor

Referencia: 5218977



Dimensiones



Longitud	140 mm
----------	--------

Datos técnicos

Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Acero, galvanizado por inmersión en caliente
Material del soporte	Hormigón