

Ficha Técnica

Soporte para conductor, parte activa para FL 30 mm

Referencia: 5228328



- Con agujero alargado para un montaje rápido




St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5228328
Tipo	156 FL
Denominación 1	Parte superior
Denominación 2	con agujero alargado abierto
Fabricante	OBO
Dimensión	56mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,46 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0571 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ficha Técnica

Soporte para conductor, parte activa para FL 30 mm

Referencia: 5228328



Datos técnicos

Ancho	FL30 mm
Conforme a ROHS	sí