

Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña FT

Referencia: 5304164



- Con 1 tornillo de sujeción de contacto fijo, tuerca y arandela elástica
- Incl. bandeja de presión premontada
- Cumple los requerimientos de VDE 0185-305 (IEC 62305)



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5304164
Tipo	5001 N-FT
Denominación 1	Conector con grapa
Denominación 2	para conductor redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	5,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,205 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña FT

Referencia: 5304164



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillos de sujeción
Tipo de conector	Unión
Conducción de corriente de rayo	N/50 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no