


Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña Cu

Referencia: 5304172



- Con 1 tornillo de apriete con contacto Fix, tuerca y arandela elástica
- Incluye mediacaña premontada
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)



Cu Cobre

Datos maestros

Referencia	5304172
Tipo	5001 N-CU
Denominación 1	Conector con grapa
Denominación 2	para conductor redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Cobre
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	6,75 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1186 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm con mediacaña Cu

Referencia: 5304172



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillos de sujeción
Tipo de conector	Unión
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	exento
Placa intermedia	no