


Ficha Técnica

Conector en T Rd 8-10 mm FT

Referencia: 5311101



- Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 (VA)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5311101
Tipo	245 8-10 FT
Denominación 1	Conector en T
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	9,401 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2506 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector en T Rd 8-10 mm FT

Referencia: 5311101



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Conector en T
Conducción de corriente de rayo	N/50 kA
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no