

Ficha Técnica

Conector rápido, tapa Rd 8-10 mm VA

Referencia: 5311554



- Para conductores redondos Rd 8-10
- Apropriado para tornillos M10



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5311554
Tipo	249 8-10 VA-OT
Denominación 1	Conector rápido
Denominación 2	parte activa
Fabricante	OBO
Dimensión	40x40mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	3,13 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2487 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector rápido, tapa Rd 8-10 mm VA

Referencia: 5311554



Dimensiones



Medida A	40 mm
----------	-------

Datos técnicos

Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí