

Ficha Técnica

Componentes de conexión y puenteo

Referencia: 5320712



- Con 1 orificio de conexión de Ø 11 mm
- Con 2 x 4 orificios de fijación de Ø 5,2 mm
- Con 2 x 2 orificios de fijación de Ø 6,9 mm




Alu Aluminio


Datos maestros

Referencia	5320712
Tipo	288 DIN
Denominación 1	Componente de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	170x30x33
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	2,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0091 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	170 mm
Ancho	30 mm
Altura	32 mm
Medida B	30 mm
Medida H	32 mm



Ficha Técnica

Componentes de conexión y puenteo

Referencia: 5320712



Datos técnicos

Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no