


Ficha Técnica

Elemento de separación universal FT

Referencia: 5336007



- Adaptación de conductores redondos Rd 8-10 a Rd 16 o conductores planos FL 30
- Incluye 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (V2A)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5336007
Tipo	226 8-10
Denominación 1	Elemento de separación
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	8,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3083 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de separación universal FT

Referencia: 5336007



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para conexión	Otros
Ancho	Rd 8-10/FL30 x 16 mm
Conforme a ROHS	sí
Conector bimetálico	no
Placa intermedia	no