

Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por
ambos lados FT

Referencia: 5400155



- Material sólido Ø 16 mm
- Ambos lados redondeados

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5400155
Tipo	101 A-1500
Denominación 1	Barra de captura
Fabricante	OBO
Dimensión	1500mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	240 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,8105 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por
ambos lados FT

Referencia: 5400155



Dimensiones



Longitud	1.500 mm
Medida L	1.500 mm

Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por
ambos lados FT

Referencia: 5400155



Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm
Conforme a ROHS	sí