

Ficha Técnica

Punta de captura con reducción

Referencia: 5401980



- Apropriado para cargas por viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1- 4
- A partir de longitud libre de >2,5 m se recomienda el uso de una fijación adicional, p. ej. pieza distanciadora aislada
- Último metro reducido de 16 mm a 10 mm de Ø, material: AlMgSi
- Apropriado para el sistema de base FangFix

Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	5401980
Tipo	101 VL1500
Denominación 1	Punta captadora
Denominación 2	con reducción
Fabricante	OBO
Dimensión	1500mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	38 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,6171 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Punta de captura con reducción

Referencia: 5401980



Dimensiones



Ficha Técnica

Punta de captura con reducción

Referencia: 5401980



Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Barra de captura con reducción
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	10/16 mm
Conforme a ROHS	sí