Ficha Técnica

Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión y conector
Referencia: 5402107

- 1 orificio de conexión de Ø 12 mm
- Con conector premontado para Rd 8-10
- Redondeado por un extremo

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5402107
Tipo	101 G1000
Denominación 1	Barra de captura
Fabricante	OBO
Dimensión	1000mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	164,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,5173 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Barra de captura / varilla de puesta a tierra con lóbulo de conexión y conector
Referencia: 5402107

Dimensiones



Longitud	1.000 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm
Conforme a ROHS	sí