

Ficha Técnica

Base para sistema FangFix mín. 10 kg

Referencia: 5403103



- Sistema compuesto por pie FangFix con base y grapa
- Grapa FangFix de VA, satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Base de mín. 10 kg de Ø 289 mm, gran estabilidad
- Montaje sencillo y rápido de la punta captadora mediante el sistema de tacos
- Hormigón resistente a heladas
- El pie FangFix se puede apilar
- Adecuado para puntas captadoras de tubo Ø 16 mm



BET Hormigón

Datos maestros

Referencia	5403103
Tipo	F-FIX-10
Denominación 1	Sistema FangFix
Denominación 2	sistema completo
Fabricante	OBO
Dimensión	10kg
Material	Hormigón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1155 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,6071 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Altura	118,5 mm
--------	----------

Ficha Técnica

Base para sistema FangFix mín. 10 kg

Referencia: 5403103



Datos técnicos

Alojamiento de punta captadora	Rosca
Versión	Zócalo
Peso	10 kg
Ø	295 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Con reducción	no