

Ficha Técnica

Base para sistema FangFix mín. 10 kg

Referencia: 5403110



- Sistema compuesto de pie FangFix con base y grapa
- Grapa FangFix de VA; prueba de corriente de rayo a 100 kA (10/350)
- Base de 16 kg de Ø 365 mm, gran estabilidad
- Montaje sencillo y rápido de la punta captadora mediante el sistema de tacos
- Hormigón resistente a heladas
- El pie FangFix se puede apilar
- Apropiado para puntas captadoras de tubo de Ø 16 mm



BET

Hormigón

Datos maestros

Referencia	5403110
Tipo	F-FIX-10B
Denominación 1	Sistema FangFix
Denominación 2	sistema completo
Fabricante	OBO
Dimensión	10kg
Material	Hormigón
Unidad VK más pequeña	77
Cantidad	Pieza
Peso	1059 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,2965 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ficha Técnica

Base para sistema FangFix mín. 10 kg

Referencia: 5403110



Datos técnicos

Alojamiento de punta captadora	Rosca
Versión	Zócalo
Peso	10 kg
Ø	295 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Con reducción	no