

Ficha Técnica

Soporte para barras de captura para tejado inclinado

Referencia: 5403335



Sistema de base: soporte para barras para tejados inclinados, para fijar de manera sencilla, rápida y segura puntas captadoras de Ø 16 mm

- Sistema compuesto por soporte de acero inoxidable V2A
- Montaje rápido y fácil
- Ángulo ajustable
- Si las puntas captadoras son altas (> 1 m), resulta imprescindible utilizar una fijación adicional con distanciadores aislados

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5403335
Tipo	SD-Fix
Denominación 1	Soporte para barra
Denominación 2	para tejados inclinados
Fabricante	OBO
Dimensión	Rd16
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	81 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,9023 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para barras de captura para tejado inclinado

Referencia: 5403335



Dimensiones



Longitud	478,5 mm
Ancho	175 mm
Altura	87 mm
Medida d mín.	16 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero
Tipo de fijación de la barra	Con abrazadera atornillada
Ancho	16 mm
Conforme a ROHS	sí
Material de parte inferior	Acero inoxidable 1.4301