

Ficha Técnica

Punta hongo con conector

Referencia: 5405769



- Punta hongo de aluminio
- Con empalme en cruz premontado con tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 de acero galvanizado en caliente
- Para conductores redondos Rd 8-10 y conductores planos FL 30

- St

Acero
- FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros	
Referencia	5405769
Tipo	128 F
Denominación 1	Punta hongo
Fabricante	OBO
Dimensión	50-60mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	40 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,7614 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Punta hongo con conector

Referencia: 5405769



Dimensiones



Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta hongo
Ancho	Rd 8-10/ FL30 mm