

Ficha Técnica

Derivación isCon® Professional Plus en negro

Referencia: 5408004



En el manual de instrucciones encontrará más información sobre el tendido del conductor isCon® de OBO.

- Derivación aislada, resistente a la alta tensión
- Sin descargas deslizantes
- Protección mecánica adicional (revestimiento de protección negro)
- Para cumplir la distancia de separación según IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Probado en referencia a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- Distancia de separación equivalente se $\leq 0,75$ m (aire) y se $\leq 1,5$ m (material de construcción sólido)
- Probado según IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Libre de halógenos
- Carga de fuego 4,3 kWh/m
- En las áreas con riesgo de explosión zona EX 1/2 y 21/22 pueden utilizarse si se respetan las actuales instrucciones de montaje



Datos maestros

Referencia	5408004
Tipo	isCon Pro+ 75 SW
Denominación 1	Derivación
Denominación 2	100 m de rollo
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Color	Negro
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Metro
Peso	69,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Derivación isCon® Professional Plus en negro

Referencia: 5408004



Dimensiones



Longitud	100.000 mm
----------	------------

Datos técnicos

Número de alambres individuales	7
Versión aislada resistente a la alta tensión	sí
Anillo estándar (m aprox.)	100
Length tolerance ±	5 %
Sección transversal	35 mm²
Conforme a ROHS	sí
Propiedades del material	Otros
Revestimiento de material	EVA
Distancia de separación equivalente s(e)/m (en aire)	0,75