

Ficha Técnica

Elementos de conexión isCon®

Referencia: 5408022



- Terminación atornillable de la conexión para el conductor isCon®
- Incl. manguera encogible en caliente, hexágono y seguro para tornillos
- Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5408022
Tipo	isCon connect
Denominación 1	Elemento de conexión
Denominación 2	para línea isCon
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	21,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0668 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elementos de conexión isCon®

Referencia: 5408022



Dimensiones



Longitud	28 mm
Medida B	28 mm
Medida d mín.	28 mm
Medida H	101 mm

Datos técnicos

Conducción de corriente de rayo	H1/150 kA
Ancho	23 mm
Conforme a ROHS	sí
Zona de sujeción máx.	23 mm