


Ficha Técnica

Conexión equipotencial

Referencia: 5408036



- Para evitar descargas superficiales en el conductor isCon®
- Con arandelas elásticas para impedir que los tornillos se aflojen



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5408036
Tipo	isCon PAE
Denominación 1	Conexión equipotencial
Denominación 2	para línea isCon
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø17-25mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	36,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8931 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Conexión equipotencial

Referencia: 5408036



Dimensiones



Longitud	114 mm
Medida B	40 mm
Medida H	31,4 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Tipo de accesorio	Elemento de conexión
Ancho	ø 17-25 mm
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no