

# Ficha Técnica

## Distanciador aislante

Referencia: 5408800



- Pie de montaje con 10 orificios de conexión de Ø 6,5 mm y 4 de Ø 8,5 mm
- Tipo ...150 8 con soporte adaptado a conductor redondo RD 8
- Aplicación en refugios, p. ej. refugios de golf, para barbacoa o de montaña

**PA** Poliamida

### Datos maestros

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Referencia            | 5408800               |
| Tipo                  | ISO-A-150 8           |
| Denominación 1        | Distanciador ISO      |
| Denominación 2        | con fijación para RD8 |
| Fabricante            | OBO                   |
| Dimensión             | 150mm                 |
| Material              | Poliamida             |
| Unidad VK más pequeña | 15                    |
| Cantidad              | Pieza                 |
| Peso                  | 13,8 kg               |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.            |


# Ficha Técnica

## Distanciador aislante

Referencia: 5408800



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 150 mm |
| Ancho    | 125 mm |
| Altura   | 30 mm  |

### Datos técnicos

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ancho           | Rd 8 mm |
| Conforme a ROHS | sí      |