

Ficha Técnica

Travesaño aislante ajustable - tubo

Referencia: 5408849



Distanciador aislado para cables y puntas captadoras en sistemas captadores aislados, para mantener la distancia de separación. Rango de distancia regulable de forma continua. Para el montaje con cinta adhesiva en tubos con $\varnothing \leq 600$ mm. Incluye tensor.



Plástico reforzado con fibras de vidrio

Datos maestros

Referencia	5408849
Tipo	ISAV1000R
Denominación 1	Distanciador aislante
Denominación 2	ajuste de longitud variable
Fabricante	OBO
Dimensión	550-1000mm
Material	Plástico reforzado con fibras de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	68,66 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,1768 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Travesaño aislante ajustable - tubo

Referencia: 5408849



Dimensiones	
Ancho	96 mm
Altura	30 mm



Datos técnicos	
Conforme a ROHS	sí