

Ficha Técnica

Travesaño aislante ajustable - pared

Referencia: 5408852



Distanciador ajustable para conductores y barras de captura para mantener la distancia de separación.

- Rango de ajuste continuo de la distancia (L = 550-1000 mm)
- De plástico reforzado con fibra de vidrio (km = 0,7)
- Para montaje en pared con 10 orificios de fijación de 4,2 mm y 4 de 6,9 mm



Plástico reforzado con fibras de vidrio


Datos maestros	
Referencia	5408852
Tipo	ISAV1000W
Denominación 1	Distanciador aislante
Denominación 2	ajuste de longitud variable
Fabricante	OBO
Dimensión	550-1000mm
Material	Plástico reforzado con fibras de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	130 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,1884 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Travesaño aislante ajustable - pared

Referencia: 5408852



Dimensiones		
	Ancho	175 mm
	Altura	40 mm
Datos técnicos		
Conforme a ROHS		sí