

# Ficha Técnica

## Trípode isFang

Referencia: 5408966



- Instalación de los postes captadores autosoportados así como de los postes captadores aislados con 40 mm de diámetro
- Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados
- Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo
- El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado



Alu

Aluminio

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 5408966                    |
| Tipo                               | isFang 3B-100 AL           |
| Denominación 1                     | Soporte trípode            |
| Denominación 2                     | para puntas captadoras     |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 1,25x1,35m                 |
| Material                           | Aluminio                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 380 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,7716 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Trípode isFang

Referencia: 5408966



### Dimensiones



|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud      | 600 mm   |
| Ancho         | 1.000 mm |
| Altura        | 885 mm   |
| Medida B      | 1.000 mm |
| Medida d mín. | 40 mm    |
| Medida H      | 885 mm   |
| Medida L      | 600 mm   |

### Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Alojamiento de punta captadora | Sin tornillos |
| Versión                        | Soporte       |
| Conforme a ROHS                | sí            |