


Ficha Técnica

Placa de fijación

Referencia: 5408984



- Para el montaje de varillas aislantes en estructuras o paredes
- Placa de acero inoxidable VA
- Soporte y cierre para varillas de 16 y 20 mm y Rd 8-10 mm



Datos maestros

Referencia	5408984
Tipo	101 BP-16
Denominación 1	Iso-Combi
Denominación 2	placa de fijación
Fabricante	OBO
Dimensión	175x40x42
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	21,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4345 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Placa de fijación

Referencia: 5408984



Dimensiones



Longitud	175 mm
Medida B	40 mm
Medida d mín.	16 mm
Medida H	42 mm
Medida L	175 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Conforme a ROHS	sí