

Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos lados VA

Referencia: 5420504



- Material sólido Ø 16 mm
- Ambos lados redondeados

A4 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	5420504
Tipo	200 V4A-1500
Denominación 1	Puesta a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	1500mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	242 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,8173 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por
ambos lados VA

Referencia: 5420504



Dimensiones



Longitud	1.500 mm
Medida L	1.500 mm

Datos técnicos

Con orificios de conexión	no
Ø	16 mm
Conforme a ROHS	sí
Con reducción	no