

Ficha Técnica

Lengüeta de conexión/varilla de puesta a tierra orientada de acero inoxidable (V4A)

Referencia: 5430720



- Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicaciones en tierra
- Según la norma de electrodos de cimientos DIN 18014, en tierra se exige V4A



A4

Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5430720
Tipo	AF RD 10 V4A
Denominación 1	Lengüeta de conexión
Denominación 2	rectilínea
Fabricante	OBO
Dimensión	2000mm
Material	Acero inoxidable 1.4571/1.4404
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	123,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,8331 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Lengüeta de conexión/varilla de puesta a tierra orientada
de acero inoxidable (V4A)

Referencia: 5430720



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Con orificios de conexión	no
Ø	10 mm
Sección transversal	75 mm ²
Conforme a ROHS	sí